

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,  
Tipas: 3.1/4-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130050 3.1/4-12
GTIN	4062406052737
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	123,83 mm
Sriegio Ø	82,55 mm
Vijų skaičius colyje	12
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Koto kvadratas □	39 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Drožlių griovelių skaičius	8
Ašmenys	HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Kiaurymės Ø	80,5 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	3.1/4-12 UN

Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius