

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,
Tipas: 3.1/2-14**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130050 3.1/2-14
GTIN	4062406052812
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 88,9 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 87,25 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,814 mm
Drožlių griovelių skaičius	10
Koto Ø D _s	50 mm
Sriegio Ø	88,9 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Kiaurymės Ø	87,25 mm
Sriegio gylis	133,35 mm

Vijų skaičius colyje	14
Ašmenys	HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Koto kvadratas □	39 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	3.1/2-14 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius