

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,
Tipas: 5-14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130050 5-14
GTIN	4062406053260
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS
Drožlių griovelių skaičius	12
Sriegio gylis	190,5 mm
Koto kvadratas □	44 mm
Koto Ø D _s	56 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Kiaurymės Ø	125,35 mm
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Sriegio Ø	127 mm
Vijų skaičius colyje	14
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	5-14 UNS

Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius