

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,  
Tipas: 2.3/4-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130050 2.3/4-16
GTIN	4062406052492
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 69,85 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 68,35 mm

**Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	16
Koto kvadratas □	39 mm
Kiaurymės Ø	68,35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Bendras ilgis L	160 mm
Sriegio gylis	104,78 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Ašmenys	HSS
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Drožlių griovelių skaičius	8
Sriegio Ø	69,85 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	2.3/4-16 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius