

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,  
Tipas: 3.3/4-8**

**Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 130050 3.3/4-8 |
| GTIN             | 4062406052942  |
| Produktų klasė   | 10N            |

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 95,25 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Koto kvadratas □: 44 mm

Kiaurymės Ø: 92,3 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Sriegio žingsnis           | 3,175 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 10       |
| Kiaurymės Ø                | 92,3 mm  |
| Drožlių griovelių skaičius | 10       |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 56 mm    |
| Bendras ilgis L            | 180 mm   |
| Vijų skaičius colyje       | 8        |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Sriegio gylis                | 142,88 mm                                     |
| Ašmenys                      | HSS   |
| Sriegio Ø                    | 95,25 mm                                      |
| Koto kvadratas □             | 44 mm   |
| Sriegio tipas                | UN  |
| Sriegio dydis                | 3.3/4-8 UN                                    |
| Danga                        | be dangos                                     |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                  |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                      |
| Tolerancijos klasė           | 3B  |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                      |
| Tolerancijos klasė           | 2B  |
| Tolerancijos klasė           | 1B  |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                      |
| Kreipiančiosios dalies forma | C   |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                       |
| Vidinis aušinimas            | ne  |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D, kai kiaurymė<br>aklina arba atvira |
| Pjovimo kryptis              | dešininė                                      |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui  |
| Spalvinis žymėjimas          | be  |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                   |