

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,  
Tipas: 4.5/8-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130050 4.5/8-12
GTIN	4062406053185
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	115,5 mm
Ašmenys	HSS
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Sriegio gylis	176,2 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Vijų skaičius colyje	12
Bendras ilgis L	180 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Koto kvadratas □	44 mm
Sriegio Ø	117,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	12
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	4.5/8-12 UN

Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius