

Garant

Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 4-10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	130050 4-10
GTIN	4062406053024
Produktų klasė	10N

Aprašymas

Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 101,6 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 56 mm

Koto kvadratas □: 44 mm

Kiaurymės Ø: 99,3 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	180 mm
Koto kvadratas □	44 mm
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Koto Ø D _s	56 mm
Sriegio gylis	152,4 mm
Vijų skaičius colyje	10
Drožlių griovelių skaičius	12

Sriegio Ø	101,6 mm
Ašmenys	HSS
Kiaurymės Ø	99,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	4-10 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius