

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 3.1/2-8

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130055 3.1/2-8
GTIN	4062406055103
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 88,9 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 85,9 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	133,35 mm
Drožlių griovelių skaičius	10
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Kiaurymės Ø	85,9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Koto kvadratas □	39 mm
Vijų skaičius colyje	8

Koto Ø D _s	50 mm
Ašmenys	HSS
Sriegio Ø	88,9 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	3.1/2-8 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius