

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, Tipas: 3.1/4-14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130051 3.1/4-14
GTIN	4062406053857
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 82,55 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 81 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Vijų skaičius colyje	14
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Koto kvadratas □	39 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Koto Ø D _s	50 mm
Kiaurymės Ø	81 mm

Drožlių griovelių skaičius	8
Ašmenys	HSS
Sriegio Ø	82,55 mm
Sriegio gylis	123,83 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	3.1/4-14 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius