

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 2.1/4-4,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130056 2.1/4-4,5
GTIN	4062406055677
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS

Sriegio Ø: 57,15 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 45 mm

Koto kvadratas □: 35 mm

Kiaurymės Ø: 51,38 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	5,644 mm
Sriegio gylis	85,73 mm
Kiaurymės Ø	51,38 mm
Drožlių griovelių skaičius	6
Sriegio Ø	57,15 mm
Koto kvadratas □	35 mm
Ašmenys	HSS
Bendras ilgis L	160 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Koto Ø D _s	45 mm
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	2.1/4-4,5 UNC LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairiniai
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius