

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 4.7/8-16

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130055 4.7/8-16
GTIN	4062406055493
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 123,83 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

 Koto Ø D_s: 56 mm

Koto kvadratas □: 44 mm

Kiaurymės Ø: 122,3 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Sriegio gylis	185,74 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Koto kvadratas □	44 mm
Koto Ø D _s	56 mm
Vijų skaičius colyje	16
Sriegio Ø	123,83 mm

Sriegio žingsnis	1,59 mm
Ašmenys	HSS
Drožlių griovelių skaičius	12
Kiaurymės Ø	122,3 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	4.7/8-16 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius