

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 3.1/4-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130055 3.1/4-10
GTIN	4062406055004
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 82,55 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 80,25 mm

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	39 mm
Vijų skaičius colyje	10
Sriegio Ø	82,55 mm
Drožlių griovelių skaičius	8
Bendras ilgis L	160 mm
Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	123,83 mm

Kiaurymės Ø	80,25 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	3.1/4-10 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius