

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 3-14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130056 3-14
GTIN	4062406056018
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 76,2 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 74,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	114,3 mm
Koto kvadratas □	39 mm
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Vijų skaičius colyje	14
Kiaurymės Ø	74,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	8
Bendras ilgis L	160 mm

Sriegio Ø	76,2 mm
Ašmenys	HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Koto Ø D _s	50 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	3-14 UNS LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairiniai
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius