

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, Tipas: 4.3/4-14

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130051 4.3/4-14
GTIN	4062406054335
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 120,65 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 56 mm

Koto kvadratas □: 44 mm

Kiaurymės Ø: 119 mm

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS
Koto Ø D _s	56 mm
Sriegio Ø	120,65 mm
Vijų skaičius colyje	14
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Sriegio gylis	180,975 mm

Koto kvadratas □	44 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Kiaurymės Ø	119 mm
Drožlių griovelių skaičius	12
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	4.3/4-14 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius