

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, Tipas: 2.3/4-12

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130051 2.3/4-12
GTIN	4062406053642
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 69,85 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 67,8 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	50 mm
Sriegio žingsnis	2,11 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Kiaurymės Ø	67,8 mm
Drožlių griovelių skaičius	8
Vijų skaičius colyje	12
Sriegio Ø	69,85 mm

Ašmenys	HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Sriegio gylis	104,78 mm
Koto kvadratas □	39 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	2.3/4-12 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius