

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, Tipas: 2.3/8-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130051 2.3/8-8
GTIN	4062406053468
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 60,325 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 57,3 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Koto kvadratas □	39 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Kiaurymės Ø	57,3 mm
Sriegio gylis	90,49 mm
Vijų skaičius colyje	8
Sriegio žingsnis	3,175 mm

Drožlių griovelių skaičius	6
Ašmenys	HSS
Koto $\varnothing D_s$	50 mm
Sriegio \varnothing	60,325 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	2.3/8-8 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius