

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, Tipas: 3.3/4-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130051 3.3/4-18
GTIN	4062406054021
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 95,25 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Koto kvadratas □: 44 mm

Kiaurymės Ø: 94 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	1,411 mm
Sriegio Ø	95,25 mm
Kiaurymės Ø	94 mm
Vijų skaičius colyje	18
Ašmenys	HSS
Koto Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Koto kvadratas □	44 mm

Drožlių griovelio skaičius	10
Bendras ilgis L	180 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Sriegio gylis	142,88 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	3.3/4-18 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius