

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, Tipas: 5-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130051 5-16
GTIN	4062406054380
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 127 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 56 mm

Koto kvadratas □: 44 mm

Kiaurymės Ø: 125,5 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	16
Kiaurymės Ø	125,5 mm
Sriegio gylis	190,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	12
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Ašmenys	HSS
Sriegio Ø	127 mm

Koto $\varnothing D_s$	56 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Sriegio žingsnis	1,59 mm
Koto kvadratas \square	44 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	5-16 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius