

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 5-12

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130055 5-12
GTIN	4062406055530
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 127 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 56 mm

Koto kvadratas □: 44 mm

Kiaurymės Ø: 125 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	12
Kiaurymės Ø	125 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Koto kvadratas □	44 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Ašmenys	HSS
Sriegio Ø	127 mm
Koto Ø D _s	56 mm

Sriegio gylis	190,5 mm
Sriegio žingsnis	2,1 mm
Vijų skaičius colyje	12
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	5-12 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius