

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, Tipas: 2.5/16-16**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130051 2.5/16-16
GTIN	4062406053420
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 58,737 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 45 mm

Koto kvadratas □: 35 mm

Kiaurymės Ø: 57,3 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Sriegio gylis	88,11 mm
Kiaurymės Ø	57,3 mm
Sriegio Ø	58,737 mm
Koto kvadratas □	35 mm
Vijų skaičius colyje	16
Bendras ilgis L	160 mm

Sriegio žingsnis	1,588 mm
Ašmenys	HSS
Drožlių griovelių skaičius	6
Koto Ø D <sub>s</sub>	45 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	2.5/16-16 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius