

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, Tipas: 3.3/4-4

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130051 3.3/4-4
GTIN	4062406054083
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 4

Sriegio Ø: 95,25 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 56 mm

Koto kvadratas □: 44 mm

Kiaurymės Ø: 88,76 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	44 mm
Sriegio Ø	95,25 mm
Sriegio gylis	142,88 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Koto Ø D _s	56 mm
Drožlių griovelių skaičius	10
Sriegio žingsnis	6,35 mm

Vijų skaičius colyje	4
Ašmenys	HSS
Bendras ilgis L	180 mm
Kiaurymės Ø	88,76 mm
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	3.3/4-4 UNC LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius