

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 3.7/8-12

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130055 3.7/8-12
GTIN	4062406055233
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 98,425 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

 Koto Ø D_s: 56 mm

Koto kvadratas □: 44 mm

Kiaurymės Ø: 96,4 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	12
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Bendras ilgis L	180 mm
Sriegio Ø	98,425 mm
Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	147,64 mm
Koto Ø D _s	56 mm

Kiaurymės Ø	96,4 mm
Koto kvadratas □	44 mm
Sriegio žingsnis	2,11 mm
Drožlių griovelių skaičius	10
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	3.7/8-12 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius