

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 3.3/4-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130055 3.3/4-16
GTIN	4062406055165
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 95,25 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Koto kvadratas □: 44 mm

Kiaurymės Ø: 93,75 mm

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	180 mm
Kiaurymės Ø	93,75 mm
Vijų skaičius colyje	16
Sriegio gylis	142,88 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Sriegio Ø	95,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10

Koto kvadratas □	44 mm
Drožlių griovelių skaičius	10
Koto $\varnothing D_s$	56 mm
Ašmenys	HSS
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	3.3/4-16 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$ , kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius