

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, Tipas: 2.1/2-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130051 2.1/2-18
GTIN	4062406053499
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 63,5 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 62,3 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	63,5 mm
Vijų skaičius colyje	18
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Bendras ilgis L	160 mm
Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	95,25 mm
Kiaurymės Ø	62,3 mm

Sriegio žingsnis	1,411 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Drožlių griovelių skaičius	6
Koto kvadratas □	39 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	2.1/2-18 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius