

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 2.1/4-10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130056 2.1/4-10
GTIN	4062406055653
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 57,15 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 45 mm

Koto kvadratas □: 35 mm

Kiaurymės Ø: 54,75 mm

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Bendras ilgis L	160 mm
Sriegio gylis	85,73 mm
Koto Ø D _s	45 mm
Vijų skaičius colyje	10
Koto kvadratas □	35 mm

Kiaurymės Ø	54,75 mm
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Sriegio Ø	57,15 mm
Drožlių griovelių skaičius	6
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	2.1/4-10 UNS LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairiniai
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius