

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, Tipas: 4-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130051 4-12
GTIN	4062406054144
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 101,6 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 56 mm

Koto kvadratas □: 44 mm

Kiaurymės Ø: 99,6 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	101,6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Drožlių griovelių skaičius	12
Koto kvadratas □	44 mm
Ašmenys	HSS
Vijų skaičius colyje	12
Kiaurymės Ø	99,6 mm

Sriegio žingsnis	2,11 mm
Koto Ø D _s	56 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Sriegio gylis	152,4 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	4-12 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius