

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, Tipas: 3-14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130051 3-14
GTIN	4062406053758
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 76,2 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 74,5 mm

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Sriegio Ø	76,2 mm
Koto kvadratas □	39 mm
Drožlių griovelių skaičius	8
Sriegio gylis	114,3 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Sriegio žingsnis	1,814 mm
Vijų skaičius colyje	14
Kiaurymės Ø	74,5 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	3-14 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius