

## Garant

### Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, Tipas: 2.1/2-20



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	130051 2.1/2-20
GTIN	4062406053482
Produktų klasė	10N

#### Aprašymas

##### Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 63,5 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 62,3 mm

#### Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS
Drožlių griovelių skaičius	6
Vijų skaičius colyje	20
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Koto kvadratas □	39 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Sriegio gylis	95,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Sriegio Ø	63,5 mm
Kiaurymės Ø	62,3 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	2.1/2-20 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius