

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 2.1/8-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130056 2.1/8-8
GTIN	4062406055585
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 54 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Koto kvadratas □: 32 mm

Kiaurymės Ø: 51 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	3,175 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Sriegio Ø	54 mm
Vijų skaičius colyje	8
Koto Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	80,96 mm

Koto kvadratas □	32 mm
Drožlių griovelių skaičius	6
Kiaurymės Ø	51 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	2.1/8-8 UN LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairiniai
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius