

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, Tipas: 2.5/8-20**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130051 2.5/8-20
GTIN	4062406053567
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 66,675 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 65,47 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	65,47 mm
Sriegio gylis	100 mm
Drožlių griovelių skaičius	6
Ašmenys	HSS
Sriegio Ø	66,675 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Bendras ilgis L	160 mm

Koto $\varnothing D_s$	50 mm
Koto kvadratas $\square$	39 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Vijų skaičius colyje	20
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	2.5/8-20 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$ , kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius