

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 2.3/8-16

Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130056 2.3/8-16 |
| GTIN | 4062406055707 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 60,325 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 58,85 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|----------|
| Bendras ilgis L | 160 mm |
| Koto Ø D _s | 50 mm |
| Vijų skaičius colyje | 16 |
| Kiaurymės Ø | 58,85 mm |
| Sriegio gylis | 90,49 mm |
| Sriegio žingsnis | 1,588 mm |
| Koto kvadratas □ | 39 mm |

| | |
|------------------------------|---|
| Sriegio Ø | 60,325 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 6 |
| Ašmenys | HSS |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 |
| Sriegio tipas | UN-LH |
| Sriegio dydis | 2.3/8-16 UN LH |
| Danga | TiN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | ASME B1.1 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,10 |
| Tolerancijos klasė | 3B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,20 |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Tolerancijos klasė | 1B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,05 |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira |
| Pjovimo kryptis | kairiniai |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |