

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, Tipas: 3.1/2-4

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130051 3.1/2-4
GTIN	4062406053987
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 4

Sriegio Ø: 88,9 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 82,41 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	39 mm
Sriegio žingsnis	6,35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Bendras ilgis L	160 mm
Ašmenys	HSS
Vijų skaičius colyje	4
Sriegio gylis	133,35 mm

Drožlių griovelių skaičius	10
Koto $\varnothing D_s$	50 mm
Sriegio \varnothing	88,9 mm
Kiaurymės \varnothing	82,41 mm
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	3.1/2-4 UNC LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius