

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 3.1/4-14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130056 3.1/4-14
GTIN	4062406056117
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 82,55 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 81 mm

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Drožlių griovelių skaičius	8
Kiaurymės Ø	81 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Vijų skaičius colyje	14
Koto kvadratas □	39 mm

Sriegio Ø	82,55 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	123,83 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	3.1/4-14 UNS LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairiniai
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius