

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 4.3/8-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130055 4.3/8-16
GTIN	4062406055370
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Sriegio Ø	111,1 mm
Ašmenys	HSS
Koto Ø D _s	56 mm
Sriegio gylis	166,7 mm
Kiaurymės Ø	109,6 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Drožlių griovelių skaičius	12
Vijų skaičius colyje	16
Koto kvadratas □	44 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	4.3/8-16 UN

Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius