

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, Tipas: 2.1/2-8

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130051 2.1/2-8
GTIN	4062406053543
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 63,5 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 60,5 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	60,5 mm
Sriegio gylis	95,25 mm
Vijų skaičius colyje	8
Sriegio Ø	63,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Ašmenys	HSS
Koto Ø D _s	50 mm

Koto kvadratas □	39 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Drožlių griovelių skaičius	6
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	2.1/2-8 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius