

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 2.1/4-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130055 2.1/4-8
GTIN	4062406054533
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 57,15 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 45 mm

Koto kvadratas □: 35 mm

Kiaurymės Ø: 54,1 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	45 mm
Ašmenys	HSS
Sriegio Ø	57,15 mm
Vijų skaičius colyje	8
Sriegio gylis	85,73 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Drožlių griovelių skaičius	6

Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Kiaurymės Ø	54,1 mm
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Koto kvadratas □	35 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	2.1/4-8 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius