

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 2.7/8-12****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130056 2.7/8-12 |
| GTIN | 4062406055967 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------------|
| Ašmenys | HSS |
| Bendras ilgis L | 160 mm |
| Kiaurymės Ø | 71 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 8 |
| Sriegio žingsnis | 2,117 mm |
| Vijų skaičius colyje | 12 |
| Sriegio gylis | 109,54 mm |
| Koto Ø D _s | 50 mm |
| Sriegio Ø | 73,025 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 |
| Koto kvadratas □ | 39 mm |
| Sriegio tipas | UN-LH |
| Sriegio dydis | 2.7/8-12 UN LH |

| | |
|------------------------------|--|
| Danga | TiN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | ASME B1.1 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,10 |
| Tolerancijos klasė | 3B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,20 |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Tolerancijos klasė | 1B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,05 |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira |
| Pjovimo kryptis | kairiniai |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |