

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 3.1/8-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130055 3.1/8-12
GTIN	4062406054946
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 79,375 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 77,4 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	50 mm
Vijų skaičius colyje	12
Sriegio žingsnis	2,11 mm
Sriegio gylis	119 mm
Sriegio Ø	79,375 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Ašmenys	HSS

Bendras ilgis L	160 mm
Koto kvadratas □	39 mm
Kiaurymės Ø	77,4 mm
Drožlių griovelių skaičius	8
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	3.1/8-12 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius