

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, Tipas: 4-4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130051 4-4
GTIN	4062406054175
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 4

Sriegio Ø: 101,6 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Koto kvadratas □: 44 mm

Kiaurymės Ø: 95,11 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	152,4 mm
Koto kvadratas □	44 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Sriegio žingsnis	6,35 mm
Kiaurymės Ø	95,11 mm
Sriegio Ø	101,6 mm

Bendras ilgis L	180 mm
Drožlių griovelių skaičius	12
Vijų skaičius colyje	4
Ašmenys	HSS
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	4-4 UNC LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$ , kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius