

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 2.1/2-14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130056 2.1/2-14
GTIN	4062406055776
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 63,5 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 61,75 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	50 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Kiaurymės Ø	61,75 mm
Ašmenys	HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Drožlių griovelėlių skaičius	6
Sriegio Ø	63,5 mm

Sriegio žingsnis	1,814 mm
Sriegio gylis	95,25 mm
Vijų skaičius colyje	14
Koto kvadratas □	39 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	2.1/2-14 UNS LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairiniai
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius