

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 2.1/8-12**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130055 2.1/8-12
GTIN	4062406054441
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 54 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

 Koto Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Koto kvadratas □: 32 mm

Kiaurymės Ø: 52 mm

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Sriegio Ø	54 mm
Sriegio žingsnis	2,11 mm
Kiaurymės Ø	52 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Sriegio gylis	80,96 mm
Bendras ilgis L	140 mm

Vijų skaičius colyje	12
Drožlių griovelių skaičius	6
Ašmenys	HSS
Koto kvadratas □	32 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	2.1/8-12 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius