

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 2.3/4-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130056 2.3/4-12
GTIN	4062406055905
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	104,78 mm
Koto kvadratas □	39 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Kiaurymės Ø	67,8 mm
Drožlių griovelių skaičius	8
Ašmenys	HSS
Vijų skaičius colyje	12
Sriegio Ø	69,85 mm
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	2.3/4-12 UN LH

Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	kairiniai
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius