

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 2.3/4-20

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130055 2.3/4-20
GTIN	4062406054731
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 69,85 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 68,67 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	160 mm
Sriegio gylis	104,78 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Drožlių griovelių skaičius	8
Kiaurymės Ø	68,67 mm
Ašmenys	HSS
Koto Ø D _s	50 mm

Sriegio Ø	69,85 mm
Vijų skaičius colyje	20
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Koto kvadratas □	39 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	2.3/4-20 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius