

**HOLEX®**

**Įspraustinė, forma ADB su aušinimo kanalais, SK 50, trumpa, Užveržimo Ø D1: 32 mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	300305 32
GTIN	4045197701336
Produktų klasė	32A

## Aprašas

### Aprašymas:

Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.

### Su aušinimo kanalais.

### Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

### Priedai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Laikiklio norma: DIN 69871

Laikiklio norma: ISO 7388-1

Forma: ADB

Aušinimo kanalo anga: neužrakinama

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min<sup>-1</sup>

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 100 mm

Išorinis Ø D: 72 mm

Atsarginis užveržimo varžtas 309900: 32

## Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo varžtas 309900	32
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm

Išorinis Ø D	72 mm
Laikiklis	SK 50, trumpa
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	DIN 69871
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HPC

## Priedai

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308700 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 SK	308810 50
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
	308740 50

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtam pagal ISO 7388 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 SK

308812 50

Užveržimo raktas Užtraukimo varžtam pagal ISO 7388 Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 SK

308830 50

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308620 50

Užveržimo raktas Užtraukimo varžtam pagal DIN 69872 Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 SK

308820 50

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308765 50

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308640 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308605 50

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308795 50

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308760 50

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308650 50