

HOLEX®

Įspraustinė, forma ADB su aušinimo kanalais, SK 40, trumpa, Užveržimo Ø D1: 6 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300215 6
GTIN	4045197700933
Produktų klasė	32A

Aprašas

Aprašymas:

Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.

Su aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Laikiklio norma: DIN 69871

Laikiklio norma: ISO 7388-1

Forma: ADB

Aušinimo kanalo anga: neužrakinama

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min⁻¹

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 50 mm

Išorinis Ø D: 25 mm

Atsarginis užveržimo varžtas 309900: 6

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Atsarginis užveržimo varžtas 309900	6

Užspaudimo $\varnothing D_1$	6 mm
Išorinis $\varnothing D$	25 mm
Laikiklis	SK 40, trumpa
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	DIN 69871
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC

Priedai

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK	308812 40
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK	308810 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užveržimo raktas Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK	308820 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užveržimo raktas Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK	308830 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtas Mazak, sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
	308660 40

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40
