

Garant**VHM-NC centravimo grąžtas 142° susuktas spirale, TiAlN, Ø DC h6: 3mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 121110 3 |
| GTIN | 4045197038722 |
| Produktų klasė | 11E |

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai **centruota viršūnė**. **Centravimo kiaurymė** lengvai išgręžiama ir yra **labai tikslios formos**. Tvirtas, nes trumpa darbinė dalis.

≥Ø 6 mm su įpjova HB.

Paskirtis:

Su viršūnės kampų **142°**, todėl vėliau naudojamo grąžto pjovimo briaunos lengvai įsigilina.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės Ø (o ne grąžto išorinį Ø).

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Koto tolerancija | h6 |
| Nominalusis Ø D _c | 3 mm |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 8 mm |
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm ² | 0,03 mm/aps, |
| Koto Ø D _s | 3 mm |
| Bendras ilgis L | 32 mm |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h6 |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Smailas kampas | 142 laipsniai |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Centravimo gražtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 260 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 240 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 200 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 90 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 80 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 65 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 55 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 35 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 30 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 40 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 90 m/min | K |
| CuZn | tinka | 200 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |