

**HOLEX®**

**Įspraustinė, forma ADB su aušinimo kanalais, SK 50, trumpa, Užveržimo Ø D1: 20 mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	300305 20
GTIN	4045197701312
Produktų klasė	32A

## Aprašas

### Aprašymas:

Su specialia anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui.

### Su aušinimo kanalais.

### Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

### Priedai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Laikiklio norma: DIN 69871

Laikiklio norma: ISO 7388-1

Forma: ADB

Aušinimo kanalo anga: neužrakinama

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min<sup>-1</sup>

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 63 mm

Išorinis Ø D: 52 mm

Atsarginis užveržimo varžtas 309900: 20

## Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	63 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	20 mm

Atsarginis užveržimo varžtas 309900	20
Išorinis Ø D	52 mm
Laikiklis	SK 50, trumpa
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	DIN 69871
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HPC

## Priedai

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308700 50
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 SK	308812 50
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 SK	308810 50
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užveržimo raktas Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 SK	308830 50
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užveržimo raktas Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 SK	308820 50
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50