

Garant
VHM-NC centravimo grąžtas 90° susuktas spirale, be dangos, Ø DC h6: 10mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	121020 10
GTIN	4045197038470
Produktų klasė	11E

Aprašymas
Modelis:

Tiksliai **centruota viršūnė. Centravimo kiaurymė** lengvai išgręžiama ir yra **labai tikslios formos**. Tvirtas, nes trumpa darbinė dalis.

≥Ø 6 mm su įpjova HB.

Paskirtis:

Su viršūnės kampu **90°** centravimui ir įgilinimui, jei po to naudojamas mažesnio Ø spiralinis grąžtas.

Pastaba:

Įpjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės Ø (o ne grąžto išorinį Ø).

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
Nominalusis Ø D _c	10 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	24 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,03 mm/aps,
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis Ø	h6
Smailas kampas	90 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		