

**Garant****Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais sustiprintomis sienelėmis, HSK-A 63 trumpas, Užveržimo Ø D1: 32mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308296 32     |
| GTIN             | 4045197701558 |
| Produktų klasė   | 31A           |

**Aprašymas****Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- Integruotas įrankių ilgio reguliavimas, reguliuojama atkarpa 10 mm.
- Skirta HSS ir HM.
- Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!)
- Su Balluffchip anga
- Matinis paviršius
- Su aušinimo kanalo angomis ir uždaromais sriegiais.

**Privalumai:**

**Patobulinta konstrukcija. Slopina vibraciją, užtikrina kokybiškesnius ruošinių paviršius bei tausoja suklij ir įrankį.**

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio koto tolerancija h6 tvirtinimui. Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

**Priedai pasirinktinai:**

Karštojo užspaudimo patronų prailgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo prietaisai, priedai Nr. 354210 – 304755.

Aušinimo kanalo anga: uždaroma

Užspaudimo Ø D<sub>1</sub>: 32 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 85 mm

Išorinis Ø D: 52,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 45 mm

## Techninis aprašymas

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo          | 85 mm                              |
| Užspaudimo $\varnothing D_1$             | 32 mm                              |
| $\varnothing D_2$                        | 45 mm                              |
| Išorinis $\varnothing D$                 | 52,5 mm                            |
| Aušinimo kanalo anga                     | uždaroma                           |
| Laikiklis                                | HSK-A 63 trumpas                   |
| Laikiklio norma                          | ISO 12164-1                        |
| Laikiklio norma                          | DIN 69893                          |
| Forma                                    | A                                  |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | $\leq 3 \mu\text{m}$               |
| Pjovimo technika                         | HSC                                |
| Pjovimo technika                         | HPC                                |
| Produkto rūšis                           | Karštojo užspaudimo patronas       |

## Priedai

|  |                |
|--|----------------|
| Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo $\varnothing$ 22,1-32 mm | 354235 22,1-32 |
| Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1                                    | 354210 SU1     |
| Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo $\varnothing$ 22,1-32 mm   | 354236 22,1-32 |
| Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo $\varnothing$ 20-32 mm | 354240 20-32   |
| Apatinė spintelė   | 354290         |
| Aušinimo modulis Tipas CU1   | 354215 CU1     |