

Garant**Laikiklis Weldon tipo kotams, cilindrinis, plonas, Užveržimo Ø D1: 10mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 300415 10 |
| GTIN | 4045197701800 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

Cilindrinis laikiklis su Weldon kotu ir dviem užveržimo varžtais įrankiui užspausti. Ø 6 mm kiauroji kiaurymė **vidiniam aušinimui**.

Modelis:

Užveržimo varžto modelis: M10 × 1 – TX 20

Privalumai:

Konstrukcija plona, galimi įvairūs užveržimo ilgiai.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Tiekimo sudėtis:

Su užveržimo varžtu Nr. 300416.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| L ₁ | 40 mm |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 10 mm |
| Bendras ilgis L | 150 mm |
| Ø D ₂ | 18 mm |
| Išorinis Ø D | 20 mm |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |

Priedai

| | |
|--|------------|
| Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308700 40 |
| Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30 | 308785 30 |
| Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308610 40 |
| Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30 | 308610 30 |
| Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308660 50 |
| Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308620 50 |
| Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308610 50 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40 | 308830 40 |
| Užveržimo varžtas, skirtas mikro laikikliui Sriegio dydis M10 | 300416 M10 |
| Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308740 50 |
| Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308650 50 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50 | 308830 50 |
| Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308785 50 |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308605 40 |
| Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308765 40 |
| Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308760 40 |
| Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308630 40 |

| | |
|--|-----------|
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308605 50 |
| Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308640 50 |
| Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30 | 308765 30 |
| Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308765 50 |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308615 40 |
| Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308660 40 |
| Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308790 50 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308801 40 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50 | 308820 50 |
| Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308650 40 |
| Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308785 40 |
| Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30 | 308760 30 |
| Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308620 40 |
| Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308600 40 |
| Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308635 40 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40 | 308820 40 |
| Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308795 40 |
| | 308760 50 |

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308795 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308615 50

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308640 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308720 50

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308600 50

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308806 40